

PHILIPS

Осветление за таван

Функционални

ТОВА CL505

Бяло

Безжично димиране



8718699750633



Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Създавайте подходяща атмосфера винаги. Само с няколко натискания на бутона на дистанционното управление универсалното LED осветление за таван на Philips ви осигурява гъвкавостта и удобството да избирате между гама от настройки на осветлението за всякакъв повод.

Ефект на уютно вътрешно осветление

- Нощни лампи с мека светлина

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- Регулируема цветна температура
- Включено дистанционно управление за ваше удобство
- Високоэффективен, издръжлив дифузор за равномерно осветление и намалени отблясъци.
- 4 предварително зададени сцени
- Автоматично изключване след 60 минути
- С едно дистанционно управлявате тези 3 елемента

Акценти

Нощни лампи с мека светлина

Помогнете на близките си да заспят на мека нощна светлина.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напругне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Регулируема цветна температура

Можете да превключвате от свежа бяла светлина, подходяща за фокусиране и концентрация, към топла жълта светлина за почивка и релакс.

Включено дистанционно управление за ваше удобство

Изберете различни светли цветове, нива на затъмняване и различни предварително зададени настройки на светлината.

Високоэффективен, издръжлив дифузор за равномерно осветление и намалени отблясъци.

Този дифузор разпределя равномерно меката светлина във вашите стаи.

4 предварително зададени сцени

Наслаждавайте се на различни типове атмосфера с удобството на предварително зададените сцени на осветление, подходящи за всякакъв повод.

Автоматично изключване след 60 минути

Когато е включен режимът на заспиване, светлината автоматично ще угасне след 60 минути. Вече няма да ставате посред нощ, само за да изключите светлината.

С едно дистанционно управлявате тези 3 елемента

Управлявайте цялото осветление в стаята си с това мощно и интелигентно дистанционно управление, без да се налага да ставате.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Материал: метал/пластмаса

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Да
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да
- В средата на стаята: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоподаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Тип: Осветление за таван

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,77 kg
- Височина: 8,5 cm
- Дължина: 36,8 cm
- Ширина: 36,8 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
 - Диаметър: 368 mm
 - Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2800
 - Цвят на светлината: 2700-6500
 - Мрежово захранване: 220-240
 - Подходящо за димиране осветително тяло: Радиочестотно димиране – не използвайте с димер
 - LED лампи: Да
 - Вграден LED: Да
- Включена мощност на лампата: 23
 - IP код: IP20
 - Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699750633
- Нето тегло: 0,7 kg
- Брутно тегло: 1,02 kg
- Височина: 9,5 cm
- Дължина: 46 cm
- Ширина: 46 cm
- Номер на материала (12NC): 915005775031



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.374

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.