


# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimaliní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s paticí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

### Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Patice krytky** | B22 [B22] |
| **Nominální životnost** | 25 000 h |
| **Cyklus zapnutí** | 50 000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS** | Ano |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Kód barvy** | 822-827 [tunable warm white] |
| **Světelný tok** | 470 lm |
| **Barevné konstrukce** | Teplá bílá (WW) |
| **Měrný výkon (jmen.) (nom.)** | 78,00 lm/W |
| **Konzistence barev** | <6 |
| **Index podání barev (CRI)** | 80 |
| **Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)** | 70 % |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Frekvence sítě** | 50 to 60 Hz |
| **Vstupní frekvence** | 50 až 60 Hz |
| **Spotřeba energie** | 6 W |
| **Proud zdroje (jmen.)** | 37 mA |
| **Ekvivalentní příkon** | 40 W |
| **Doba spuštění (jmen.)** | 0,5 s |
| **Doba zahřívání do 60 % světla** | Okamžité rozsvícení plného světla s |
| **Účiník (zlomek)** | 0.7 |
| **Napětí (jmen.)** | 220-240 V |

| Teplota okolí | |
|---|---|
| **Maximální teplota (jmen.)** | 85 °C |

| Řízení a stmívání | |
|---|---|
| **Stmívatelné** | Ano |

# MASTER LEDbulb

| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Povrchová úprava žárovky** | Čiré |
| **Tvar žárovky** | A60 [A 60 mm] |

| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Vhodné pro zvýrazňující osvětlení** | Ne |
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 6 kWh |
| **EyeComfort** | Ano |

| Označení a balení | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL |

| | |
|---|---|
| **Celý název výrobku** | MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL |
| **Full EOC** | 871869648130100 |
| **Objednací kód** | 48130100 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 929001150602 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8718696481301 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 10 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8718696481318 |

## Rozměrové výkresy




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL | 60 mm | 110 mm |




| Product |
|---|
| MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL |

## Fotometrické údaje




**Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL**

**Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL**

## MASTER LEDbulb

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2023, Duben 29 - Změna údajů vyhrazena