MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb-serien i plast gir en glødende effekt som kan dimmes, og skaper en innbydende, varm atmosfære, noe som gjør den ideell som allmennbelysning i servicesektoren. Den unike designen utstråler varmt lys i alle retninger, og dette gjør den til et reelt alternativ til glødelamper. De er spesielt godt egnet for fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDbulb i plast er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatninger og gjør det enkelt å skifte ut glødelamper og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer reduserer den også vedlikeholdskostnadene. De kan brukes sammen med de fleste dimmere, som øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur er mellom -20° C and 45° C, Bare benyttes i tørre eller lett fuktige områder og bare i armaturer eller fatninger med nok luft rundt (minst 10 mm)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	B22 [B22]
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8,5 W
lyskildestrøm (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7

MASTER LEDbulb

Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	110 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]

Godkjenning og bruksområde

Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh

EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
Full EOC	871869648134900
Bestillingskode	48134900
Materialenr. (12NC)	929001150732
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696481349
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696481356

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometriske data

Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.