MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

MASTER Plastic LEDbulb-seriens varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tänt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljuskvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta dimmers på marknaden.

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan -20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information	
Sockel	B22 [B22]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [tunable warm white]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8,5 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER LEDbulb

Temperatur	
T-Case max. (nom)	110 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
Full EOC	871869648134900
Beskrivning av lokal kod	8291379
Beställningsnummer	48134900
Materialnummer (12NC)	929001150732
Lokal kod	8291379
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696481349
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696481356

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometriska data

Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data som kan komma att ändras