

MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

Nhờ thiết kế mới phù hợp hoàn hảo, Master LEDspot LV AR111 tương thích với hầu hết các bộ đèn G53 như một giải pháp nâng cấp đích thực. Đèn mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời phù hợp cho sử dụng trong cửa hàng bán lẻ và khách sạn, phòng trưng bày và triển lãm. Ánh sáng chất lượng cao mang đến màu sắc chân thực và tôn lên vẻ đẹp cho hàng hóa. Đèn hoạt động bền bỉ, duy trì quang thông mạnh mẽ, bảo toàn màu sắc tốt. Đèn được thiết kế tinh xảo, tạo ra chùm sáng sắc nét với đa dạng góc chùm sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ áp dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo tương thích với nhiều loại biến thế điện tử halogen tiêu chuẩn 12V, đèn còn mang lại cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W hoặc 100W.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	G53 [G53]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	15-75W

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	927
Góc chùm sáng (Danh định)	24 °
Quang thông (Danh định)	830 lm
Cường độ sáng (Danh định)	3900 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	55,33 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	90
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	760 lm

Thông số vận hành và điện	
Công suất (Định mức) (Danh định)	15 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	1800 mA
Công suất tương đương	75 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	instant full light
Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V

MASTER LEDspot LV AR111

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	74 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)	A
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	16 kWh

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869651516700

Tên sản phẩm khác	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696515167
Mã đơn hàng	929001170208
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	6
Số vật liệu (12 chữ số)	929001170208
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,360 kg

Bản vẽ kích thước



LED D 15-75W 927 AR111 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng





MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Dữ liệu phân bổ ánh sáng



SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Tuổi thọ



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

© 2020 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.