

# PHILIPS

## Stropno svjetlo

Funkcionalno

TOBA CL505

Bijela

Bežično prigušivanje



8718699750633



## Mogućnost postavljanja željenog ugođaja na dohvat vam je ruke

Stvorite pravi ugođaj u svakom trenutku. U samo nekoliko klikova na daljinskom upravljaču univerzalno LED stropno svjetlo tvrtke Philips pruža vam fleksibilnost i praktičnost zahvaljujući mogućnosti odabira između širokog raspona postavki svjetla za svaki trenutak.

### Ambijentalni svjetlosni efekt

- Meko noćno svjetlo

### Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

### Upravljanje

- Prilagodljiva temperatura boje
- Daljinski upravljač uključen je radi praktičnije upotrebe
- Odlične radne značajke i izdržljiv difuzor za ravnomjerno osvjetljavanje i manje bliještanja.
- 4 unaprijed postavljene scene
- Automatsko isključivanje nakon 60 minuta
- Povežite do tri komada jednim daljinskim upravljačem

# Istaknute znač.

## Meko noćno svjetlo

Voljenim osobama pomognite utonuti u san uz meko noćno svjetlo.

## Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

## Prilagodljiva temperatura boje

Prebacite s čiste bijele svjetlosti za koncentraciju na toplu žutu svjetlost za opuštanje.

## Daljinski upravljač uključen je radi praktičnije upotrebe

Birajte među raznim bojama svjetla, razinama prigušivanja te raznim unaprijed postavljenim postavkama rasvjete.

## Odlične radne značajke i izdržljiv difuzor za ravnomjerno osvjetljavanje i manje blještanja.

Ovaj difuzor ravnomjerno raspršuje meko svjetlo vašim prostorijama.

## 4 unaprijed postavljene scene

Uživajte u različitim ugodajima zahvaljujući praktičnosti unaprijed postavljenih svjetlosnih scena za svaku priliku.

## Automatsko isključivanje nakon 60 minuta

Kada je uključeno stanje mirovanja, svjetlo će se automatski isključiti nakon 60 minuta. Više se nećete morati ustajati usred noći samo kako biste isključili svjetlo.

## Povežite do tri komada jednim daljinskim upravljačem

Upravljajte svim izvorima svjetlosti u svojoj sobi bez ustajanja uz ovaj snažan i pametan daljinski upravljač.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: metal/plastika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Da
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

## Značajke svjetla

- Indeks uzvrat boje (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Vrsta: Stropno svjetlo

## Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 8,5 cm
- Dužina: 36,8 cm
- Neto težina: 0,77 kg
- Širina: 36,8 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

#### Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 368 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2800
- Boja svjetla: 2700-6500
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 23

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699750633
- Neto težina: 0,700 kg
- Bruto težina: 1,020 kg
- Visina: 9,500 cm
- Dužina: 46,000 cm
- Širina: 46,000 cm
- Broj materijala: (12 NC): 915005775031



Datum izdavanja:  
2021-06-16  
Verzija: 0.252

© 2021 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)