

PHILIPS

Lampada da soffitto

Funzionale

TOBA CL505

Bianco

Wireless Dim



8718699750633



Imposta il tuo ambiente preferito con un semplice tocco

Crea sempre l'atmosfera perfetta. Con soli pochi clic sul telecomando, la plafoniera all-in-one LED Philips ti offre la flessibilità e la praticità di scegliere diverse impostazioni di luminosità adatte a ogni momento

Effetto luminoso per creare l'atmosfera

- Luce notturna soffusa

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Controllo

- Temperatura del colore regolabile
- Telecomando incluso, per la massima comodità
- Diffusore duraturo e ad alte prestazioni, per un'illuminazione uniforme e un abbagliamento ridotto.
- 4 ambientazioni predefinite
- Spegnimento automatico dopo 60 minuti
- Collega fino a 3 pz con un solo telecomando

In evidenza

Luce notturna soffusa

Aiuta le persone che ami ad addormentarsi avvolti da una tenue luce notturna.

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Temperatura del colore regolabile

Passa da una luce bianca nitida per concentrarti meglio a una luce gialla calda nei momenti di relax.

Telecomando incluso, per la massima comodità

Puoi optare per colori di luce e livelli di oscuramento differenti e scegliere tra diverse impostazioni di illuminazione predefinite.

Diffusore duraturo e ad alte prestazioni, per un'illuminazione uniforme e un abbagliamento ridotto.

Il diffusore distribuisce una luce soffusa nelle tue stanze in modo uniforme.

4 ambientazioni predefinite

Goditi ambienti diversi con la praticità di scenari luminosi predefiniti per ogni occasione.

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Quando la modalità riposo è attiva, la luce si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti. Non dovrai più alzarli nel cuore della notte solo per spegnere la luce.

Collega fino a 3 pz con un solo telecomando

Con questo potente e intelligente telecomando controlli tutta l'illuminazione della stanza senza bisogno di alzarli.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: Metallo/Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì
- Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Tipo: Lampada da soffitto

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 8,5 cm
- Lunghezza: 36,8 cm
- Peso netto: 0,77 kg
- Larghezza: 36,8 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 368 mm
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 2800
- Colore della luce: 2700-6500
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: Sì
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Watt lampadina inclusa: 23
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.208

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com