# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

### Produktdata

| Allmän information | |
|---|---|
| **Sockel** | R7S [R7s] |
| **Nominell livslängd** | 20 000 h |
| **Driftcykel** | 50 000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **EU RoHS-kompatibel** | Ja |

| Ljusteknik | |
|---|---|
| **Färgkod** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Spridningsvinkel (nom)** | 300 ° |
| **Ljusflöde** | 806 lm |
| **Färgbeteckning** | Vit (WH) |
| **Korrelerad färgtemperatur (nom)** | 3000 K |
| **Ljusutbyte (märkvärde) (nom)** | 124 lm/W |
| **Färgbeständighet** | <6 |
| **Färgåtergivningsindex** | 80 |
| **LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)** | 70 % |

| Drift och elektricitet | |
|---|---|
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Ingångsfrekvens** | 50–60 Hz |
| **Effektförbrukning** | 6,5 W |
| **Lampström (nom)** | 65 mA |
| **Motsvarande effekt** | 60 W |
| **Tändningstid (nom)** | 0,5 s |
| **Uppvärmningstid till 60 % ljus** | 0.5 s |
| **Effektfaktor (fraktion)** | 0.5 |
| **Spänning (nom)** | 220-240 V |

| Temperatur | |
|---|---|
| **T-Case max. (nom)** | 70 °C |

| Styrenheter och dimring | |
|---|---|
| **Dimbar** | Nej |

| Mekanik och armaturhus | |
|---|---|
| **Ljuskällans ytbehandling** | Klar |
| **Lampform** | Linjär |

| Användning och godkännande | |
|---|---|
| **Lämplig för accentbelysning** | Nej |
| **Energiförbrukning kWh/1 000 tim** | 7 kWh |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Beställningsproduktnamn** | CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830 |

# CorePro LEDlinear MV

| | |
|---|---|
| **Fullständigt produktnamn** | CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 |
| **Full EOC** | 871869652253000 |
| **Beskrivning av lokal kod** | 8291509 |
| **Beställningsnummer** | 52253000 |
| **Materialnummer (12NC)** | 929001186102 |
| **Lokal kod** | 8291509 |

| | |
|---|---|
| **SAP-Räknare – Antal per förpackning** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/fodral** | 8718696522530 |
| **Räknare - antal förpackningar per kartong** | 10 |
| **EAN/UPC - Hölje** | 8718696522547 |

## Måttskiss




| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830 | 22,5 mm | 118 mm |

## Fotometriska data




Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

# CorePro LEDlinear MV

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data som kan komma att ändras