MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von Ra ≥80. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8 W
Lampenstrom (Nom)	45 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P50 [P 50 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869658067700
Bestellcode	58067700
Material-Nr. (12NC)	929001211902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696580677
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696580684

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.