Lámparas LED versión estándar

LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1.521 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	101,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	15 W
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G30

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	15 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX
Nombre del producto completo	LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

Full EOC	871869678908700
Código del pedido	929001229491
N.° de material (12NC)	929001229491
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696789087
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696789094

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	95 mm	128 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX



General uniform lighting - LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.