Refletores de LED GU10 padrão

LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND

Os LEDspots padrão e de vidro são a escolha perfeita para iluminação de destaque e oferecem uma luz suave semelhante à das lâmpadas halógenas. Eles são compatíveis com a maioria das instalações existentes com soquete GU10 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas halógenas. Eles são a solução perfeita para suas necessidades básicas de iluminação: oferecem a iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	24 °
Fluxo luminoso	910 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	3.500 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	101,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	100 mA
Potência equivalente	70 W
Tempo de aquecimento para 60% de luz	/ s
Fator de potência (fração)	0.85
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Refletores de LED GU10 padrão

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	AR111

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND
Nome do produto completo	LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND
Full EOC	871869657831500

Descrição do código local	LAMPADA LED DIRECIONAL LEDARGU10-9WMVS
Código de encomenda	929001235212
Nº do material (12NC)	929001235212
Código local	LEDARGU10-9WMVS
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696578315
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC – caixa	8718696578322

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND	111 mm	65 mm

Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND

Refletores de LED GU10 padrão

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração