

# PHILIPS

## Spot încastrat

Funcțional

SPARKLE SL261

Nichel

Reducere intensitate



8718699755706



## Creați ambianță perfectă cu ajutorul luminii de înaltă calitate cu intensitate reglabilă.

Creați atmosfera perfectă cu ajutorul spoturilor Philips LED încastrate cu intensitate luminoasă reglabilă. Puteți regla cu ușurință intensitatea luminii de la lumină strălucitoare de fiecare zi până la nuanțe confortabile.

### Ușor de experimentat

- Alegeți modul și locul de proiectare a luminii cu ajutorul acestor lumini modulare reglabile.

### Efect de lumină

- Fascicul strălucitor și concentrat

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

### Control

- Intensitate luminoasă reglabilă

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

# Repere

## Lumină modulară reglabilă Fascicul strălucitor și concentrat

Concentrați lumina pe obiecte, o masă sau alte obiecte interioare pentru a atrage atenția asupra lor.

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Intensitate luminoasă reglabilă

Vă permite să schimbați atmosfera prin reducerea nivelurilor de luminozitate ale LED-ului, de la lumină albă puternică, la o strălucire confortabilă – asemenea lămpilor tradiționale.

## Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Nichel
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 10.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36°
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 31 mA
- Eficacitate: 58 lm/W

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,118 kg
- Lungime de tăiere: 7.0 cm
- Lă ime de tăiere: 7.0 cm
- Înăl ime: 5,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Distan ă de încastrare: 1,5 cm
- Lă ime: 8,5 cm

#### Service

- Garan ie: 2 ani

#### Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 20.000 ore
- Diametru: 85 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 350
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la re ea: CA 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 5.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699755706
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,15 kg
- Înăl ime: 9 cm
- Lungime: 7,5 cm
- Lă ime: 10,5 cm
- Număr material (12NC): 929002374320



Data apariției: 2024-02-09  
Versiune: 0.146

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)