PHILIPS

Lighting

MASTER LEDspot ExpertColor LV

MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái cho khách sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn LEDspot Par.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	GU5.3 [GU5.3]
Tuổi thọ danh định	40.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	927
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông	450 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1.350 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	62,50 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (CRI)	97

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện	
Tần số dòng	- Hz
Tần số đầu vào	- Hz
Mức tiêu thụ điện	7,2 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	800 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	1 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	92 °C

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	MR16 [2inch/50 mm]

Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	- kWh

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D

Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D
Mã sản phẩm đầy đủ	871869657183500
Mã đơn hàng	929001242508
Số vật liệu (12NC)	929001242508
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696571835
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696571842

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D	51 mm	46 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D



General uniform lighting - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dữ liệu phân bổ ánh sáng



Light Distribution Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.