PHILIPS

Lighting

Essential LEDtube T5 Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX

Essential LEDtube T5 是一款經濟實惠的 LED 解決方案，可用於汰換 T5 日光燈。飛利浦 Essential LEDtube T5 Mains 採別出心裁的設計，能夠直接安裝於線電壓運作的燈具，並且提供適用於一般照明用途的自然燈光效果，同時還可立即實現節能效益，是一款十分環保的照明解決方案。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	G5 [G5]
標稱使用壽命	30,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
色碼	840 [CCT of 4000K]
光束角 (Nom)	200 °
光通量	900 lm
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	112.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %

運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	8 W
燈具電流 (最大)	75 mA
燈具電流 (最小)	30 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.92
電壓 (標稱)	100-240 V

溫度	
環境溫度範圍	-20 °C 至 45 °C
T 盒上限 (正常情況)	70 °C

控制與調光	
可調光	否

機械與外罩	
產品長度	600 mm

Essential LEDtube T5 Mains

認證與應用	
節能燈具產品	是
核准標記	CE 標記 符合 RoHS 標準 KEMA Keur 認證
能源消耗 kWh/1000 h	- kWh

產品資料	
下訂產品名稱	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX
完整產品名稱	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX
完整產品代碼	871869666756900

訂單代碼	929001275412
材質 Nr. (12NC)	929001275412
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696667569
分子 - 每一外盒包裝	20
EAN/UPC - 箱	8718696667576

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。