PHILIPS

Lighting

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	3 700 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	39000-60000 Hz
Vstupní frekvence	39000-60000 Hz
Spotřeba energie	26 W
Proud zdroje (max.)	415 mA
Proud zdroje (min.)	240 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	100-135 V

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1 500 mm

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	TUV Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869668552500
Objednací kód	68552500
Číslo materiálu (12NC)	929001296102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696685525
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696685532

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.