MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T5 lysstofrør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket gør disse T5 LED-lysstofrør til det rette valg til enhver krævende anvendelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	3.700 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	142,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	39000-60000 Hz
Indgangsfrekvens	39000-60000 Hz
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	415 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	240 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	100-135 V

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1.500 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	31 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
Det fulde produktnavn	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869668552500
Beskrivelse af lokal kode	2057806899
Ordrekode	68552500
Materialenr. (12NC)	929001296102
Lokal ordrekode	2057806899
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696685525
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696685532

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1.447,8 mm	1.454,9 mm	1.462 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.