MASTER LEDtube InstantFit HF T8

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med de här ljuskällorna varierar beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	154 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	20000-75000 Hz
Ingångsfrekvens	20000-75000 Hz
Effektförbrukning	24 W
Lampström (max)	750 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Spänning (nom)	30-80 V

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 500 mm

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
EPREL-registreringsnummer	387376

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Full EOC	871869668802100
Beskrivning av lokal kod	8291679
Beställningsnummer	68802100
Materialnummer (12NC)	929001300302
Lokal kod	8291679
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696688021
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696688038

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.