MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Com o seu design robusto e feixe de luz branca quente, estas lâmpadas PAR da nova geração são ideais para a iluminação geral e a iluminação de acentuação na indústria hoteleira. São especialmente adequadas para áreas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está sempre acesa. Compatível com equipamentos existentes com um casquilho E27 e concebido para substituição directa de lâmpadas de halogéneo de 75W, o MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 possibilita enormes poupanças de energia e minimiza o custo de manutenção sem redução de brilho. A versão de exterior com classificação IP44 da lâmpada PAR 38 é uma das poucas alternativas de poupança de energia às lâmpadas de exterior PAR38 incandescentes disponíveis actualmente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 h
Ciclo de comutação	25.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo Luminoso	540 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	800 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	92,50 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	540 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Consumo de Energia	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	32 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.85
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

MASTER LEDspot PAR

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR20 [PAR 2,5 polegadas/63 mm]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
Nome do produto completo	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D
Código do produto completo	871869671374700
Código de encomenda	71374700
N.º material (12NC)	929001317902
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696713747
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696713754

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.