PAR38 à DEL

14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/120V FB 6/1

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	25 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	1 200 lm
Intensité lumineuse (nom.)	6 000 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	14 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA
Équivalent de puissance	120 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

PAR38 à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/ 120V 6/1FB
Nom complet du produit	14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/ 120V FB 6/1
Code de commande	529529
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001318404

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677529529
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677529524

Schéma dimensionnel



Product	D	C
14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB	122 mm	134 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/ 120V 6/1FB



Light Distribution Diagram - 14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB



Accent Lighting Spots - 14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

PAR38 à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 14PAR38/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.