PAR30 S/L à DEL

10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	25 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	850 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3 300 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	10 W
Courant de la lampe (nom.)	86 mA
Équivalent de puissance	75 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	PAR30S [PAR 3,75 po/95 mm court]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

PAR30 S/L à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/ 120V 6/1FB
Nom complet du produit	10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/ 120V 6/1FB
Code de commande	529776
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001320504

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677529772
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677529777

Schéma dimensionnel



Product	D	C
10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB	94 mm	93 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/ 120V 6/1FB



Accent Lighting Spots - 10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB



Light Distribution Diagram - 10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 10PAR30S/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.