CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	65 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	B38

CorePro LEDcandle

Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Celý název výrobku	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Full EOC	871869670299400
Objednací kód	70299400
Číslo materiálu (12NC)	929001325102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696702994
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696703007

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.