

PHILIPS

Ampul

LED

10,5 W-100 W

E27

Sıcak Beyaz



8718699763015



Işık kalitesinden ödün vermeyen sıcak beyaz ışık

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %85 daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

Eski ampullerinizi için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,4 cm
- Ağırlık: 0,036 kg
- Genişlik: 6 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Başlama süresi: <0,5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 90 mA
- Verim: 144 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699763015
- EOC: 871869976301500
- Ürün başlığı: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.52
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 10,5 W
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): D

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 10,4 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Nominal güç: 10.5 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ampul özellikleri

- EAN/UPC - ürün: 8718699763015
- Yükseklik: 10,4 cm
- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- Lamba akımı: 90 mA
- Net ağırlık: 0,060 kg
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Renk tutarlılığı: 6
- Kullanım amacı: İç mekan
- Ağırlık: 0,036 kg
- lumen bakım faktörü: 70%
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Brüt ağırlık: 0,098 kg
- EAN: 8718699763015
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Genişlik: 6 cm
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Yükseklik: 14,600 cm
- EOC: 871869976301500
- Soket: E27
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Göz Rahatlığı: Evet
- Uzunluk: 6,500 cm
- Ürün başlığı: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4
- Güç faktörü: 0.52
- Nominal güç: 10.5 W
- Teknoloji: LED
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Genişlik: 6,300 cm
- Gerilim: 220-240 V
- Cam türü: Şeffaf
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Malzeme numarası (12NC): 929002026155
- Watt: 10,5 W
- Uzunluk: 10,4 cm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K
- Frekans: 50-60 Hz



Yayın tarihi: 2022-06-14
Sürüm: 0.244

© 2022 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com