PHILIPS

Lighting

Lampes urbaines à DEL TrueForce

38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	727 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	360 °
Flux lumineux	4 800 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	60,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 2 700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	38 W
Courant de la lampe (nom.)	320 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	Autres

Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit	
Nom du produit de la commande	38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1

Nom complet du produit	38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1
Code de commande	473553
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001396004
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677473556
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677473551

Schéma dimensionnel



Product	D	C
38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1	105 mm	245 mm

Données photométriques



General uniform lighting - 38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1



Light Distribution Diagram - 38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1



Lumen Maintenance Diagram - 38ED28/LED/727/ND 120-277V G2 CT 4/1

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.