

PHILIPS

Plafón

Funcional

CL254

Gris

8718699767037



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual.

Fácil de usar

- Instalación sin complicaciones que no requiere cableado.

Efecto de iluminación

- Distribución de la luz uniforme

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista
- Fácil de limpiar

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 20.000 horas

Destacados

Fácil instalación

Distribución de la luz uniforme

Ilumina tus habitaciones de manera uniforme.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Fácil de limpiar

Los materiales lisos y fáciles de limpiar hacen que tu hogar siempre tenga un aspecto impecable, del suelo al techo.

Vida útil prolongada de hasta 20.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 20.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: gris
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Plafón

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 6,8 cm
- Longitud: 37,7 cm
- Peso neto: 0,62 kg
- Anchura: 37,7 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 377 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1800
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 20
- Código IP: IP20

- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699767037
- Peso neto: 0,320 kg
- Peso bruto: 0,940 kg
- Altura: 7,000 cm
- Longitud: 42,200 cm
- Anchura: 42,200 cm
- Número de material (12NC): 929002386211



Fecha de publicación:
2021-07-14
Versión: 0.31

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com