

PHILIPS


Plafón

Funcional

CL505

Plata

Atenuación inalámbrica



8718699767099



Crea el ambiente que deseas fácilmente

Cree el ambiente adecuado en cada ocasión. Con solo unos clics en el mando a distancia, la iluminación de techo integrada LED de Philips te ofrece la flexibilidad y la comodidad de elegir entre una gama de ajustes de luz para cada momento.

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Control

- Temperatura de color ajustable
- Control de brillo cómodo Función de regulación lineal (mando a distancia incluido)
- Cuatro escenas preajustadas
- Apagado automático a los 60 minutos

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes

durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Temperatura de color ajustable

Pasa de una luz blanca y nítida para concentrarte a una luz amarilla cálida para relajarte.

Control de brillo cómodo Función de regulación lineal (mando a distancia incluido)

Cambia suavemente entre niveles de brillo con la función de regulación lineal para encontrar el ambiente perfecto.

Cuatro escenas preajustadas

Disfruta de distintos ambientes con la comodidad de las escenas de iluminación preajustadas para cada ocasión.

Apagado automático a los 60 minutos

Cuando está activado el modo de sueño, la luz se apagará automáticamente transcurridos 60 minutos. Ya no tendrás que levantarte en mitad de la noche solo para apagar la luz.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: plata
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: Sí
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí
- Pieza central: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Plafón

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 8,5 cm
- Longitud: 39,5 cm
- Peso neto: 0,74 kg
- Anchura: 39,5 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 395 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2000
- Color de la luz: 2700-6500
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 23
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699767099
- Peso neto: 0,300 kg
- Peso bruto: 1,020 kg
- Altura: 8,500 cm
- Longitud: 46,000 cm
- Anchura: 46,000 cm
- Número de material (12NC):
915005774811



Fecha de publicación:
2021-07-14
Versión: 0.29

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com