MasterConnect LEDtube EM/ nätspänning T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8 innebär enkel uppgradering till ett anslutet belysningssystem. 2,4 GHz-meshnätverkstekniken möjliggör trådlös integrering med en mängd olika styrsystemsenheter såsom sensor och brytare. Resultatet? Ännu mer energibesparing och förbättrad flexibilitet. Med dimring, närvarodetektering och/eller dagsljuskontroll ger lamporna 50 % eller mer energibesparing tack vare MasterConnect-teknologi.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	200 000
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	3 400 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	133,33 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	25,5 W
Lampström (max)	117 mA
Lampström (min)	108 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Trådlös dimring

Mekanik och armaturhus	
Produktens längd	1 500 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	TUV CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8
Fullständigt produktnamn	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8
Full EOC	871869677348200
Beställningsnummer	77348200
Materialnummer (12NC)	929001814002
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696773482
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696773499

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8



Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.