TrueForce LED för allmänna vägar/ utrymmen – SOX

TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR

Philips MASTER LED HID SOX är en enkel LED-lösning med snabb återbetalning vid byte av SOX-system. Med dessa ljuskällor får du samma låga energiförbrukning och långa livslängd som LED-ljuskällor vid HID-ersättning. De har också en låg investeringskostnad, vilket säkerställer direkta besparingar. Med rätt storlek, sockel och ljusfördelning kan du enkelt eftermontera MASTER LED HID SOX-ljuskällor i befintliga SOX-system och därmed förbättra ljuskvaliteten med komfort och säkerhet utan att behöva byta ut armaturer eller få svagare belysning.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingsschema och instruktioner.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	B22/BY22d [B22/BY22d]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	740 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	230 °
Ljusflöde	2 500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)

Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	131,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	70
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	19 W
Lampström (nom)	450 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	48 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	95 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	Annat

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR
Full EOC	871869678201900
Beskrivning av lokal kod	8293740
Beställningsnummer	78201900
Materialnummer (12NC)	929001828602
Lokal kod	8293740
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696782019
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696782026

Måttskiss



Product	D	C
TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	54 mm	308 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR



Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.