

PHILIPS

Spot (Putere
reglabilă)

LED

14 W – 120 W


R7S

Alb

Reglare a intensității luminoase



8718699773694



Lumină LED liniară cu putere reglabilă, fascicul cu unghi de 300°

Această lampă inovatoare liniară cu LED este înlocuitorul perfect al lămpilor cu halogen R7S, depășindu-le cu mult în materie de eficiență energetică.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină rece, energizantă

Repere

3500 K [Lămpi LED]



Acest bec are o temperatură de culoare de 3500 K, oferind o lumină rece, energizantă, perfectă pentru crearea unei ambianțe primitoare, în care să vă invitați prietenii sau să vă relaxați cu o carte.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector nedirecțional
- Soclu: R7s
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,8 cm
- Lățime: 2,9 cm

Design și finisaj

- Material: plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 2000 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Nu

Alte caracteristici

- Eficacitate: 142 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Titlu produs: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 14 W
- Putere echivalentă: 120 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,8 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 397582

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699773694
- Greutate netă: 0,09 kg
- Greutate brută: 0,11 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 3 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001353603



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.322

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com