PHILIPS

Spot

LED

5.5W – /W

GX53

Alb cald



8718699773717

A ↑ G F



Iluminat de evidenţiere cu LED durabil, cu un fascicul concentrat

Becurile standard cu LED de la Philips asigură un iluminat de jur împrejur, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinţei.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecţional
- Soclu: GX53
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului
- Înălţime: 2,6 cm
- Lăţime: 7,5 cm

Design și finisaj
- Material: plastic

Rezistenţă
- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 500 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici
- Eficacitate: 90 lm/W

Informaţii ambalaj
- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Titlu produs: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Consum de energie
- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 5,5 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 2,55 cm

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391874

Bec
- Consistenţa culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699773717
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălţime: 12,7 cm
- Lungime: 7 cm
- Lăţime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001264503

8718699773717

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.310

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com