

PHILIPS

Reflektor (kan
dæmpes)

LED

4,5 W - 60 W

E27

Varm hvid

Dæmpning



8718699773830



Holdbar LED lyskilde med en fokuseret klar lysstråle

Denne retningsbestemte LED pære udsender en fokuseret stråle af varmt hvidt lys og er en fremragende erstatning for traditionelle reflektorlamper.

Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Vigtigste nyheder

Glødepærelignende varm hvid



Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning og er perfekt til afslapning. Dette lys med en farvetemperatur på 2.700 K er ideelt til belysningsdesign i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: E27
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 10,2 cm
- Bredde: 6,3 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 345 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 76 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699773830
- EOC: 871869977383000
- Produktets titel: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 4,5 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærke (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 10,2 cm

Nominelle værdier

- Nominel højeste intensitet: 620 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 397591

Pæren

- Farvekonsistens: 6

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773830
- Nettovægt: 0,09 kg
- Bruttovægt: 0,13 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929001891455



Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.301

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com