

PHILIPS

Spot

LED

4,6 W – 50 W

GU10

Alb rece



8718699774196



Ceea ce este în interior face diferența

Cu forma sa frumoasă și dimensiunile familiare, acest spot cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru spoturile cu halogen tradiționale.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă, rece

Repere

Lumină albă, rece



Acest bec are o temperatură de culoare de 4000 K, oferind o lumină rece, proaspătă și clară.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Lățime: 5 cm

Design și finisaj

- Material: sticlă

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 390 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 84 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699774196
- EOC: 871869977419600
- Titlu produs: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,6 W
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 770 cd

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391859

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699774196
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001218255



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.142

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com