PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

Diamond Cut DL251

White



8718699775131



Fremragende belysning og stil

Dette Philips LED downlight er en nytelse å se på enten det er på eller ikke. Det passer perfekt i alle hjem og gir behagelig belysning.

Tilpass til interiøret
- Uttrykksfull og elegant form

Enkel å bruke
- Problemfri montering uten ledninger.

Overlegen kvalitet
- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Holdbarhet
- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Uttrykksfull og elegant form
Et rent, moderne design som gir rommene dine en elegant og sofistikert preg.

Enkel installering

Eyecomfort
Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Lang levetid opptil 15 000 timer
Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende
- Farge: hvit
- Materiale: metall/plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaper
- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargegjengivelse (CRI): 80

Diverse
- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: downlight

Mål og vekt på produktet
- Lengde på utstikker: 9 cm
- Bredde på utstikker: 9 cm
- Høyde: 4,4 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Nettovekt: 0,085 kg
- Forsenkningsavstand: 7,75 cm
- Bredde: 10,5 cm

Service
- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 105 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 420
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775131
- Nettovekt: 0,077 kg
- Bruttovekt: 0,108 kg
- Høyde: 11,000 cm
- Lengde: 10,800 cm
- Bredde: 6,500 cm
- Materialnummer (12NC): 915005811231

Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.360

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com