PHILIPS

Lighting

# MASTER LEDspot LV

## MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim

MASTER LEDspot LV 可提供耀眼的重點照明光束，是最適合聚光照明的改裝解決方案。MASTER LEDspot LV 設計來做為鹵素燈或白熾燈的改裝替代方案。其可實現最真實的色彩，創造適合住宅、旅館的溫馨舒適氛圍，還能在零售應用中強調商品之美。新型外殼尺寸更小，適合市場上採用 MR16 GU 5.3 固定座的多數燈具。本產品採用飛利浦專利解決方案，廣泛與標準 12V 鹵素電子變壓器相容，也提供相當於 MR16 鹵素聚光燈的高光束強度。調光功能可營造出希望的氛圍，還能搭配各種調光器使用。其高 SDCM 可確保色彩一致性，在整個使用壽命期間長保不變。MASTER LEDspot LV 節能效果極高，可將維護成本降至最低，而不會對光線品質和使用壽命造成任何影響，還能讓住宅所有人和企業主在短時間內回收投資。

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 燈座基底 | GU5.3 [GU5.3] |
| 標稱使用壽命 | 40,000 h |
| 切換週期 | 50,000 |
| 照明技術 | LED |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 是 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 色碼 | 930 [CCT of 3000K] |
| 光束角 (Nom) | 36 ° |
| 光通量 | 500 lm |
| 光強 (標稱) | 1,400 cd |
| 色彩名稱 | 白色 (WH) |
| 相關色彩溫度 (規範) | 3000 K |
| 光效 (額定) (標準) | 71.00 lm/W |
| 色彩一致性 | <4 |
| 演色性指數 (CRI) | 90 |

| | |
|---|---|
| LLMF 標稱壽命結束 (規範) | 70 % |

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 線路頻率 | - Hz |
| 輸入頻率 | - Hz |
| 耗電量 | 7 W |
| 燈具電流 (標稱) | 830 mA |
| 相等瓦數 | 50 W |
| 起始時間 (標稱) | 0.5 s |
| 達到 60% 光色的熱機時間 | 0.5 s |
| 功率因數 (比值) | 0.7 |
| 電壓 (標稱) | 12 V |

| 溫度 | |
|---|---|
| T 盒上限 (正常情況) | 90 °C |

# MASTER LEDspot LV

| 控制與調光 | |
|---|---|
| 可調光 | 是 |

| 機械與外罩 | |
|---|---|
| 燈泡形狀 | MR16 [2 吋/50mm] |

| 認證與應用 | |
|---|---|
| 適合補強燈 | 是 |
| 能源消耗 kWh/1000 h | 8 kWh |

| 產品資料 | |
|---|---|
| 下訂產品名稱 | MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim |

| | |
|---|---|
| 完整產品名稱 | MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim |
| 完整產品代碼 | 871869681239600 |
| 訂單代碼 | 929001880208 |
| 材質 Nr. (12NC) | 929001880208 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8718696812396 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 10 |
| EAN/UPC - 箱 | 8718696812402 |

## 二维绘图




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim | 50.5 mm | 46.5 mm |

## 光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim



Accent Lighting Spots - MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim

# MASTER LEDspot LV

## 光度数据




Light Distribution Diagram - MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim

## 壽命




Lumen Maintenance Diagram - MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim




Life Expectancy Diagram - MASTER LED 7-50W 930 MR16 36D Dim

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。