

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,3 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387405
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL
Gesamt-Produktcode	871869680867200
Bestellcode	80867200
Material-Nr. (12NC)	929001890002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696808672
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696808689

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der