Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	270 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	41,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	45 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	45 °C

Controlos e regulação

Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	T65 [T 65 mm]

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh

EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D
Nome do produto completo	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D
Código do produto completo	871869681512000
Código de encomenda	81512000
N.º material (12NC)	929001903301
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696815120
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC - Caso	8718696815137

Desenho dimensional



Product	D	C
LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	65 mm	273 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D



General uniform lighting - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.