Classic LEDspotMV

LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D

Com um design tradicional clássico, a Classic LEDspotMV fornece luz quente semelhante à halógena e gera economia em torno de 90% no custo de energia. É compatível com a maioria dos dispositivos existentes com suporte GU10 e foi desenvolvido como alternativa de substituição para lâmpadas halógenas/ incandescentes. As lâmpadas de LED proporcionam grande economia de energia e minimizam os custos de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso	350 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	600 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	4,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	45 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.7
Tensão (Nom.)	127 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 2 pol./50 mm]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim

Classic LEDspotMV

Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D
Nome do produto completo	LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D
Full EOC	871869682036000
Descrição do código local	LAMPADA LED DIRECIONAL LGU104,5 127V Dim
Código de encomenda	929001911711

Nº do material (12NC)	929001911711
Código local	929001911711
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696820360
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC – caixa	8718696820377

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D	50,5 mm	54,5 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D



Accent Lighting Spots - LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D

Classic LEDspotMV

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.