MASTER Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

Profesionální LED trubice MASTER Value představuje vysoce výkonné LED řešení, které je ideální náhradou za zářivky T8 používající EM předřadník nebo pro instalaci s připojením přímo k síti. Tento produkt poskytuje optimální spojení hodnoty a výkonu a je vhodný k použití ve všech aplikacích zahrnujících všeobecné osvětlení, kanceláře, průmysl, maloobchodní prodejny a pohostinství. Jedinečný design této LED trubice T8 nabízí rozsáhlou kompatibilitu, bezpečnost a rychlou montáž, stejně jako okamžitou úsporu energie.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	2 500 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	156,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	16 W
Proud zdroje (max.)	75 mA
Proud zdroje (min.)	68 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

MASTER Value LEDtube T8

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 200 mm

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8
Celý název výrobku	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8
Full EOC	871869964699800
Objednací kód	64699800
Číslo materiálu (12NC)	929002022102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699646998
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718699647001

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

MASTER Value LEDtube T8

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

MASTER Value LEDtube T8

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.