

PHILIPS

Laevalgusti

Funktsionaalne

CANOPUS CL259

Valge



8718699777296



Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

Lihne kogemus

- Kerge paigaldada

Ohutus

- Niiskuskindel

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
- Lihtne puhastamine

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Niiskuskindel

Niiskuskindlus tähendab, et võite seda toodet kasutada rahumeeli vannitoas, köögis, rõdul ja muudes ruumides, kus niiskus võib probleem olla.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat

valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Lihne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati pörandast laeni kena välja.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Laevalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 39 cm
- Kaal pakendita: 0,62 kg
- Laius: 39 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 390 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 2000
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 20
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699777296
- Kaal pakendita: 0,600 kg
- Brutokaal: 0,900 kg
- Kõrgus: 7,200 cm
- Pikkus: 42,600 cm
- Laius: 42,600 cm
- Materjali number (12NC): 929002514501



Väljalaske kuupäev:
2021-11-14
Versioon: 0.254

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com