Economy Twister

EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister to rodzina podstawowych kompaktowych świetlówek w kształcie spirali emitujących bardzo dobry strumień świetlny. Pozwala obniżyć zużycie prądu nawet o 80% w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, ma 10 razy większą żywotność i emituje ciepłe białe światło.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	6 000 h
Cykl Przełączania	6 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	6 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	1 250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	463
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	420
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	20,0 W
Lamp Current (Nom)	150 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	5–40 s s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	220-240 V

Economy Twister

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Spiralne

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Pełna nazwa produktu	EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829168008600
Kod zamówienia	68008600
Materiał Nr (12NC)	929689218901
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291680086
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291680093

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	111,5 mm	47 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.