PHILIPS

吸顶灯

myLiving

31132

铬

LED

31132/11/66

温馨时代 舒适点亮

这款镀铬飞利浦 myLiving 耐用型 LED 吸顶灯彰显了直线与曲线的和谐统一，拥有时尚现代的设计。圆形散光罩散发出暖调白光，营造出一片舒适氛围。

使用寿命长
- 20000 小时超长使用寿命

纯净自然光
- 暖白光效

超高品质
- 优质材料
- 优质乳白玻璃，可抑制眩光

产品亮点

超长使用寿命

值得您信赖的光源。飞利浦 LED 灯具有超长使用寿命，至少可提供 20,000 小时的照明时间（即平均每天使用 3 个小时，开关周期至少为 13,000 次的情况下，使用寿命相当于 20 年）。灯光柔和舒适，当您在居室中享受完美灯光氛围时，免除维护和替换的困扰。

暖白光效



最新的 LED 创新技术可让您的房间充满暖白色光效。飞利浦普采用了最新一代暖白光高功率 LED，使色温达到了 2700 K。此项创新技术将照明设备提升到一个新层次，不仅节能，也让人感受到优雅舒适的照明氛围。

优质材料

玻璃经过高级处理，能够实现均匀的灯光效果

优质材料

优质材料制造，质量有保证。

规格

设计和外观
- 颜色: 铬
- 材料: 金属

其他
- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量
- 高度: 5.6 cm
- 长度: 40.4 cm
- 净重: 2.340 kg
- 宽度: 40.4 cm

服务
- 保修: 1 年

技术规格
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: I - 接地

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.746

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com