

# PHILIPS

Plafoniera

Funzionale

Dawn CL258

Grigio



871869977371



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono una luce ideata per il comfort dei tuoi occhi.

### Facile da usare

- Facile installazione

### Effetto luminoso

- Distribuzione uniforme della luce

### Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi
- Facile da pulire

### Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

# In evidenza

## Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

## Distribuzione uniforme della luce

Illumina tutte le stanze in modo regolare e uniforme.

## EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

## Facile da pulire

Materiali lisci e facili da pulire per una casa sempre attraente, da cima a fondo.

## Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: grigio
- Materiale: metallo, plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

#### Varie

- Appositamente progettata per:  
Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Plafoniera
- EyeComfort: Sì

#### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina:  
126 mA
- Efficienza: 78 lm/W

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,52 kg
- Altezza: 12 cm
- Lunghezza: 34 cm
- Larghezza: 34 cm

#### Service

- Garanzia: 5 anni

#### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 340 mm
- Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 1100
- Colore della luce: 3000
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 14
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699777371
- Peso netto: 0,54 kg
- Peso lordo: 1,06 kg
- Altezza: 38 cm
- Lunghezza: 38 cm
- Larghezza: 13,6 cm
- Codice materiale (12NC):  
929002514901



Data di rilascio:  
2024-02-03  
Versione: 0.271

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.