PHILIPS

优视型小柱灯 7.5W

LED

替代功率 白炽灯 60W/节能灯 14W

E27

色温 4000K

6922341927560

与众不同的灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 无可见闪烁
- 冷白光
- 全方位照明

产品亮点

无可见闪烁
如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

冷白光

该灯泡的色温为 4000K，可为您提供超冷照明，营造清晰又清爽的氛围。

全方位照明
这款 LED 灯泡采用新颖而又古典的外形设计，避免了通常在光束扩散边缘出现的阴影，全方位散发自然的暖白光。

规格

灯泡特征
- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 灯泡外观: 磨砂

灯泡尺寸
- 高度: 11.43 cm
- 宽度: 3.72 cm

耐用性
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

灯光特征
- 光束角度: 200 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 4000 K
- 标称光通量: 800 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 840 | CCT of 4000K

其他
- EyeComfort: 是

其他特征
- 效能: 106 lm/W

包装信息
- EAN: 6922341927560
- EOC: 692234192756000
- 产品名称: Stick 7.5W E27 4000K 1CT/12 OL

功耗
- 功率系数: 0.51
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 7.5 W
- 瓦数当量: 60 W

产品尺寸和重量
- 长度: 11.43 cm

技术规格
- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6922341927560
- 净重: 0.03 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 11.7 cm
- 长度: 3.9 cm
- 宽度: 3.9 cm
- 材料编号 (12NC): 929001901229

6922341927560

发行日期: 2024-01-22
版本: 0.38

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com