Halogen spezial

6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5.3
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3100 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	30 W
Spannung (Nom)	10.8 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	7,000 g

Produktdaten	
Bestell-Produktname	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871869669021500
Bestellcode	69021500
Material-Nr. (12NC)	822234361803
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696690215
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696690222

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24	8,5 mm	26,75 mm	27,25 mm	27 mm	1,65 mm	1,50 mm	1,47 mm	44 mm

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.