PHILIPS

Gömme spot lamba

Fonksiyonel

POMERON DIM 070 5 W 27 K

Beyaz

8718696173794

Tek armatür. Anahtarınız. Üç ışık ayarı

Parlaklığı değiştirerek doğru ambiyansı yaratın. Philips'in SceneSwitch LED tavan lambası, tüm anlar için mükemmel olan üç parlaklık ayarının keyfini çıkarmanızı sağlar. Dimmer veya ek kurulum gerekmez; tek ihtiyacınız, mevcut anahtarınız

İç mekanınıza uyar
- Dekoratif metalik kaplama

Işık etkisi
- Parlak ve odaklanmış ışık demeti

Güvenlik
- Zararlı UV ışıması yok

Kontrol
- Kademeli dim etme

Dayanıklılık
- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Dekoratif metalik kaplama
Çağdaş metalik kaplama, modern bir dokunuş katar.

Parlak ve odaklanmış ışık demeti
Belirli stillere dikkat çekmek için ışığı nesnelere, yemek masasına veya diğer iç mekanlara odaklayın.

Zararlı UV ışıması yok
Ürün zararlı olabilecek her türlü UV ışımasını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

Kademeli dim etme
O ana uygun havayı yaratmak için farklı dim etme seviyeleri arasından seçim yapın.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri
- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama
- Renk: White
- Malzeme: metal, plastik

Dayanıklılık
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 7.500

Ekstra özellik/aksesuar dahildir
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri
- Işın açısı: 30 °
- Renk tutarlılığı: 5 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80

Çeşitli
- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak
- Tarz: Çağdaş
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler
- Lamba akımı: 44 mA
- Verim: 58 lm/W

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Net ağırlık: 0,113 kg
- Kesilecek alanın uzunluğu: 7.0 cm
- Kesilecek alanın genişliği: 7.0 cm
- Yükseklik: 6,2 cm
- Uzunluk: 9 cm
- Gömme mesafesi: 3,5 cm
- Genişlik: 9 cm

Servis
- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler
- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 107,4 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 330
- Işık rengi: 2700
- Armatür kısılabilirliği: Kademeli Dimleme - Karartıcı ile kullanmayın
- LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
- EAN/UPC - ürün: 8718696173794
- Net ağırlık: 0,11 kg
- Brüt ağırlık: 0,17 kg
- Yükseklik: 8,5 cm
- Uzunluk: 9,3 cm
- Genişlik: 9,3 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915005808501

8718696173794

Yayın tarihi: 2024-02-09
Sürüm: 0.132

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com