PHILIPS

Диммер Hue Dimmer (последняя модель)

Hue

Беспроводной монтаж

Питание от аккумулятора

Быстрый доступ к вариантам освещения

Дистанционное управление

8719514351233

Интуитивные интеллектуальные световые решения

Уменьшайте или увеличивайте яркость освещения в комнате, переключайте сценарии освещения либо создайте идеальное освещение с учетом времени суток. Пульт дистанционного управления Hue можно закрепить на стене или магнитных поверхностях или для дистанционного управления в любом месте вашего дома.

Безграничные возможности

- Мгновенное включение освещения
- Простой беспроводной монтаж
- Задавайте варианты освещения одним нажатием кнопки
- Индивидуальный контроль

Особенности

Мгновенное включение освещения

Получите постоянный контроль над умным освещением Philips Hue с помощью диммера Hue. Одним нажатием кнопки все члены вашей семьи могут мгновенно увеличить и уменьшить освещенность комнаты, включать и выключать свет или задавать варианты освещения.

Простой беспроводной монтаж

Беспроводная конструкция диммера Hue с питанием от батарейки позволяет закрепить его в любом месте с помощью прилагаемой липкой ленты. Снимите переключатель с настенной панели и используйте его в качестве пульта дистанционного управления или прикрепите к любой магнитной поверхности.

Задавайте варианты освещения одним нажатием кнопки

Переключайтесь между четырьмя предустановленными световыми схемами: «Чтение», «Расслабление», «Бодрость» и «Концентрация» нажатием кнопки «Оттенок». Установите соединение с Hue Bridge, чтобы настроить переключатель, добавив ваши любимые варианты освещения или настроив идеальное освещение в зависимости от времени суток.

Индивидуальный контроль



Соедините диммер Hue с Hue Bridge, чтобы управлять освещением в любых комнатах или зонах в вашем доме независимо от того, где находится выключатель, который можно настроить так, как вам нравится.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: синтетика

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 0 %<H<80 % (без конденсации)
- Рабочая температура: 0 °C — 40 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
- Выключатель Hue в комплекте: Да
- Портативная: Да
- Протокол ZigBee Light Link: Да

Гарантия
- 2 г: Да

Информация об упаковке
- EAN: 8719514351233

Энергопотребление
- Маркировка энергоэффективности (EEL): n/a

Размеры и вес изделия
- Масса нетто: 0,076 kg
- Высота: 12,5 см
- Длина: 1,5 см
- Ширина: 8,0 см

Обслуживание
- Гарантия: 2 года

Технические характеристики
- Количество настраиваемых кнопок: 2
- Вес: 76 g
- Тип элемента питания: Батарея типа CR

Переключатель
- Прилагаемые аккумуляторы: 1 x CR2032
- Настраиваемые кнопки: 2
- Диапазон частот: 2400 - 2483.5 MHz
- Степень защиты IP: IP20
- Срок службы: 50.000 clicks
- Максимальное число ламп для одного переключателя: 10 (при отсутствии подключения к блоку управления hue)
- Минимальный срок службы батарейки: 2 года
- Варианты монтажа: автономный, настенный
- Обновляемое программное обеспечение: при подключении к мосту Hue
- Высота переключателя: 92 мм
- Ширина переключателя: 35 мм
- Высота подрозетника: 125 мм
- Ширина подрозетника: 80 мм
- Протокол ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Комплект поставки
- Пульт дистанционного управления Hue: 1

Поддержка
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: Android 10.0 и более поздней версии

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.94

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.