PHILIPS

Галогеновая капсульная лампа

Галогеновые лампы

42 Вт (60 Вт)

Цоколь G9

Теплый белый свет

872790086401400

A↑G G

Чтобы поверить, нужно увидеть

Технология галогенового освещения — это энергоэффективный и при этом яркий, сияющий свет с превосходным регулированием яркости и приличным сроком службы.

Отличная регулировка яркости

- Отличная регулировка яркости для уменьшения уровня освещенности и создания уютной обстановки

Энергоэффективное галогеновое освещение

- Яркий, сияющий и энергоэффективный

Особенности

Отличная регулировка яркости
Эта лампа Philips совместима со всеми регуляторами яркости (диммерами) и позволяет снизить интенсивность освещения до 1 %, а также создать атмосферу уюта, как при работе обычной лампы накаливания.

Яркий, сияющий и эффективный
Сияющий свет прозрачной галогенной лампы обеспечивает красивые отражения в местах, куда он направлен, и четкие тени там, куда он не падает. Благодаря галогенным лампам Philips вы сможете создать нужный вариант освещения и снизить затраты на электроэнергию.

Технические характеристики

Характеристики
- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: G9

Размеры лампы
- Высота: 45 мм
- Ширина: 13 мм

Срок службы
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 2 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.9
- Номинальный срок службы: 2 000 часов
- количество циклов включения: 8 000

Световые характеристики
- Применение: Мягкий свет
- индекс цветопередачи (CRI): 100
- Цветовая температура: 2800 K
- Категория оттенка света: теплый белый, Прозрачный
- Номинальная светоотдача: 590 лм
- время запуска: 0.2 s
- время выхода на 60 % светового потока: 0

Другие характеристики
- сила тока лампы: 183 mA

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 1
- напряжение: 230 Вт
- Мощность в ваттах: 44 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): G

Расчетные значения
- Расчетный срок службы: 2 000 часов
- расчетная световая отдача: 630 лм
- расчетная мощность: 42 В

Технические характеристики
- форма: капсула
- Координата цветности Y: 0,409
- Координата цветности X: 0,452

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8727900864014
- Масса нетто: 0,003 kg
- Масса брутто: 0,007 kg
- Высота: 6,800 см
- Длина: 2,550 см
- Ширина: 2,550 см
- Номер материала (12NC): 925640844205

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.516

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com