PHILIPS

bohlam

LED

20W-145W (145W GLS, 35W CFL)

E27

Cool Daylight

8719514252677

Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi
- Dirancang agar nyaman di mata

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade
- Ganti ke cahaya yang lebih terang

Kelebihan Utama

LED lembut, nyaman di mata

Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

EyeComfort dengan desain optik cekung

Lampu ini memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyinaran lebih luas untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang.

Spesifikasi

Karakteristik lampu
- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: T70
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram

Dimensi lampu
- Tinggi: 12,57 cm
- Lebar: 7 cm

Daya tahan
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus sakelar: 50.000

Karakteristik cahaya
- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 2350 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 865 | CCT of 6500K

Lain-lain
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain
- Efikasi: 117 lm/W

Informasi kemasan
- EAN: 8719514252677
- EOC: 871951425267700
- Nama produk: LEDBright 20W E27 6500K 230V 1CT/12 INDO

Konsumsi daya
- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 20 W
- Watt yang setara: 145 W

Dimensi dan berat produk
- Panjang: 12,57 cm

Spesifikasi teknis
- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan
- EAN/UPC - produk: 8719514252677
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,09 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 7 cm
- Lebar: 7 cm
- Nomor material (12NC): 929002433787

8719514252677

Tanggal dikeluarkan:
2024-02-03
Versi: 0.159

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com