PHILIPS

# Vieno komplekto sietynas P45 E14

„Hue“ baltos šviesos

Švelni balta šviesa

Tiesioginis valdymas „Bluetooth“ ryšiu

Valdykite programėle arba balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad galėtumėte naudotis daugiau funkcijų



8719514266889

A ↑ G




# Paprastas išmanusis apšvietimas

Prie mažiausių šviestuvų, pavyzdžiui, sieninių ar stalinių lempų, prijunkite „Philips Hue White“ P45 E14 sietyno lemputę. Ši maža lemputė pasižymi pritemdoma, šilta balta šviesa ir „Bluetooth“ valdymu. Norėdami naudotis visomis funkcijomis, pridėkite išmanųjį duomenų šakotuvą „Hue Bridge“

### Neribotos galimybės

- Tobulas variantas mažiems šviestuvams

### Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Susikurkite tinkamą nuotaiką, naudodami švelnią baltą šviesą
- Su „Hue Bridge“ galėsite naudotis visomis sumanaus apšvietimo funkcijomis

8719514266889


# Ypatybės

### Tobulas variantas mažiems šviestuvams





Ši maža LED lemputė sukurta šviestuvams ir įrenginiams, kuriuose netelpa kitos žvakės formos lemputės. Lemputė, pasižyminti apvalia P45 forma, yra maždaug 77 mm aukščio ir 45 mm pločio, todėl yra pakankamai maža tilpti ankštuose gaubtuose, tačiau pakankamai ryški, kad užtikrintų tinkamą apšvietimą.

### „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

### Valdykite apšvietimą balsu*




„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

### Susikurkite tinkamą nuotaiką, naudodami švelnią baltą šviesą



„Hue“ lemputės ir šviestuvai naudoja švelnią baltą šviesą. Pritemdydami nuo ryškios dienos šviesos iki mažo ryškumo naktinės šviesos, prireikus šiomis išmaniosiomis lemputėmis pripildysite namus tinkamo lygio šiltos šviesos.

### Su „Hue Bridge“ galėsite naudotis visomis sumanaus apšvietimo funkcijomis



Naudokite „Hue Bridge“ (parduodama atskirai) su išmaniosiomis lemputėmis, kad atskleistumėte visas „Philips Hue“ funkcijas. Naudodami „Hue Bridge“ galite pridėti iki 50 išmaniųjų lempučių, kurias valdysite visuose namuose. Kurkite režimus, kad automatizuotumėte visą išmaniųjų namų apšvietimo sąranką. Valdykite lemputes, kai nesate namuose, arba pridėkite priedų, pavyzdžiui, judesio jutiklių ir išmaniųjų jungiklių.

# Specifikacijos

### Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 45x77

### Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –20–45 °C

### Papildoma funkcija / priedas
- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

### Garantija
- 2 metai: Taip

### Energijos sąnaudos
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): G

### Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys
- Svoris: 40 g
- Lemputės technologija: LED

### Lemputė
- Spalvos temperatūra: 2700K
- Skersmuo: 45 mm
- Energijos efektyvumo etiketė: A+
- Cokolis: E14
- Lemputės formos indeksas: Luster P45
- Aukštis: 77 mm
- Įvesties įtampa: 220V-240V
- Veikimo trukmė: 25 000 val.
- Šviesos srautas: Šiltai balta šviesa, 2 700 K, >80 CRI, Pritemdomas tik išmaniuoju įrenginiu
- Liumenų srautas: 470 lm
- Maks. energijos suvartojimas darbo režimu: 5,7 W
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklų skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: 0.5
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 25 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: Taip
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 5,7 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“

### Dėžutės turinys
- „Hue“ lemputės: 1

### Palaiko
- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „IOS“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 13 ir naujesnės versijos, „Android“ 8.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“, „Google Assistant“, „Apple HomeKit“ (per „Hue Bridge“), „Microsoft Cortana“ (per „Hue Bridge“)
- „Philips Hue“ „Bluetooth“ programėlė: IOS 11 ir vėlesnė, „Android 7.0“ ir vėlesnė

8719514266889

Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.466

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**