

PHILIPS

Συσκευασία 1 τεμαχίου G125
E27 Σφαιρικός Νήματος

Hue White Νήματος

Λαμπτήρας vintage απαλού
λευκού φωτός

Άμεσος έλεγχος μέσω Bluetooth

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός
έλεγχος*

Προσθέστε μια γέφυρα Hue
Bridge για να ξεκλειδώσετε
περισσότερες δυνατότητες



8719514279131



Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Δώστε χαρακτήρα στον χώρο σας με αυτόν τον σφαιρικό λαμπτήρα LED που διαθέτει σχεδίαση σπειροειδούς νήματος. Σε στυλ βιντάζ αλλά και μοντέρνοι ταυτόχρονα, οι λαμπτήρες νήματος διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες με άλλους έξυπνους λαμπτήρες, όπως τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης και αύξησης του φωτισμού.

Απεριόριστες δυνατότητες

- Μοντέρνες δυνατότητες με σχεδίαση vintage

Εύκολος έξυπνος φωτισμός

- Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth
- Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*
- Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με απαλό λευκό φωτισμό
- Ξεκλειδώστε την πλήρη σειρά δυνατοτήτων έξυπνου φωτισμού με τη γέφυρα Hue Bridge


Χαρακτηριστικά

Μοντέρνες δυνατότητες με σχεδίαση vintage



Απολαύστε τη δημοφιλή εμφάνιση των λαμπτήρων Edison, που επιτυγχάνεται χάρη σε ένα ιδιαίτερο εσωτερικό σπирάλ έντονης φωτεινότητας και ένα διαφανές σφαιρικό γυαλί, με έξυπνους λαμπτήρες νήματος. Αυτοί οι έξυπνοι ρετρό λαμπτήρες LED συνδυάζουν την όψη και αίσθηση της απλής σχεδίασης vintage με την ισχύ του συστήματος έξυπνου φωτισμού Philips Hue.

Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth



Με την εφαρμογή Hue Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τα έξυπνα φώτα Hue που έχετε εγκατεστημένα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας. Προσθέστε έως και 10 έξυπνα φώτα και ελέγξτε τα όλα μαζί με το απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου στην κινητή συσκευή σας.

Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*



Αποκτήστε τον έλεγχο των φώτων σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, αλλά τη φωνή σας! Απλές φωνητικές εντολές σας επιτρέπουν να ελέγχετε πολλά φώτα ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο ή έναν μόνο λαμπτήρα. *Η δυνατότητα αυτή συνεργάζεται με το Google Assistant και το Amazon Alexa.

Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με απαλό λευκό φωτισμό



Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά Hue προσφέρουν απαλό λευκό φωτισμό. Με ρύθμιση έντασης από έντονο φως ημέρας μέχρι χαμηλά φώτα νύχτας, αυτά τα έξυπνα φώτα σας επιτρέπουν να γεμίζετε το σπίτι σας με το ιδανικό επίπεδο θερμού φωτισμού όποτε το χρειάζεστε.

Ξεκλειδώστε την πλήρη σειρά δυνατοτήτων έξυπνου φωτισμού με τη γέφυρα Hue Bridge



Προσθέστε μια γέφυρα Hue Bridge (πωλείται ξεχωριστά) στον έξυπνο φωτισμό σας και απολαύστε όλες τις δυνατότητες της εμπειρίας Philips Hue. Με μια γέφυρα Hue Bridge, μπορείτε να προσθέσετε έως και 50 έξυπνες φωτεινές μονάδες, για να τις ελέγχετε σε όλο το σπίτι σας. Δημιουργήστε προγράμματα φωτισμού για να αυτοματοποιήσετε ολόκληρο το σύστημα του έξυπνου οικιακού φωτισμού σας. Ελέγξτε τα φώτα σας ενώ απουσιάζετε από το σπίτι ή προσθέστε περιφερειακά όπως αισθητήρες κίνησης και έξυπνους διακόπτες.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 126x198

Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95% (χωρίς υγραποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C - 45°C

Επιπλέον λειτουργία/αξιοσύναρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

Κατανάλωση ρεύματος

- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): G

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Βάρος: 106
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391.959

Λαμπτήρας

- Θερμοκρασία χρώματος: 2100K
- Διάμετρος: 125 mm
- Εφαρμογή: E27
- Μέγεθος: G125
- Ύψος: 198 mm
- Τάση εισόδου: 220V-240V
- Διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Απόδοση φωτισμού: Απαλό λευκό φως
- Απόδοση lumen: 550 lm
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 7 W
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5 W
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Ναι
- Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού 100%
- Ισχύς: 7 W
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth και Zigbee
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Λαμπτήρες hue: 1

Υποστήριξη

- Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
- Συμβατότητα με HomeKit: Yes
- Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (μέσω γέφυρας Hue Bridge), Microsoft Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514279131
- Καθαρό βάρος: 0,110 kg
- Μικτό βάρος: 0,260 kg
- Ύψος: 243,000 mm
- Μήκος: 140,000 mm
- Πλάτος: 146,000 mm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929002459001



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.615

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.