**ZBP333 CFRM L560 W410 WH**

910925865292

# ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Les luminaires Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s'approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe, équipés d'un système de contrôle de l'éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d'énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s'orienter en toute sécurité. Les scénarios d'éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l'installation ou pendant la durée de vie des produits. Grâce à la combinaison facultative Maître-



Les données sont sujettes à changement

Esclave avec le détecteur de lumière et de présence intégré, il n'est plus nécessaire d'utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu'à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu'il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l'application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l'état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, versions encastrée, montage en surface ou projecteur, conviennent à l'éclairage sous auvent et constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d'installation.

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Service Tag | Oui |
| Valeur ajoutée | Premium |

## Fonctionnement et électricité

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée | - V |
| Fréquence linéaire | - Hz |
| Classe de protection CEI | - |

## Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| Longueur totale | 610 mm |
| Largeur totale | 460 mm |
| Hauteur totale | 92 mm |
| Diamètre total | 0 mm |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 92 x 460 x 610 mm |
| Matériaux | Acier |
| Indice de protection | - |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J protection contre le vandalisme] |
| Couleur des accessoires | Blanc |
| Angle | 0° |
| Poids net (pièce) | 5,600 kg |

## Approbation et application

| | |
|---|---|
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |

## Données du produit

| | |
|---|---|
| Nom du produit de la commande | ZBP333 CFRM L560 W410 WH |
| Nom de produit complet | ZBP333 CFRM L560 W410 WH |
| Code EOC | 871869699770300 |
| Code de commande | 99770300 |
| Code 12NC | 910925865292 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8718696997703 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8718696997703 |
| Code famille de produits | ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.] |

## Schéma dimensionnel




## Documents connexes

| Documents et certificats | Nom du document | Téléchargements |
|---|---|---|
| Installation Instructions | Mounting-Instruction-Mini300-BBP333-BCP333-INI.pdf | Téléchargements |

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify.